



Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produkt- oder Komponententyp	Buchse
Kurzbezeichnung des Geräts	Mureva socket
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung der Pole	3P+N+E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Wandmontage
Stecker/Steckdose/Steuerstatus	Abgewinkelt
[In] Bemessungsstrom	32 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	380 - 415 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. im Uhrzeigers.	6 h
Stecker, Steckdosenmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material der Kontakte	Hülsen: Messing
Anschlüsse - Klemmen	Schneidklemmentechnik
Kabel-Querschnitt	2,5...6 mm ²
Äußerer Kabeldurchmesser	21 mm
Gewindetyp	M25
Produktgewicht	0,33 kg
Höhe	160 mm
Breite	106 mm
Tiefe	149 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Rot

Montage

Normen	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Schutzart (IP)	IP44 conforming to IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 conforming to EN 62262
Feuerbeständigkeit	750 °C entspricht IEC 60695-2-1
Relative Luftfeuchtigkeit	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	35 °C (86400 s)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9 cm
VPE 1 Breite	12,5 cm
VPE 1 Länge	16 cm
VPE 1 Gewicht	304 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	18 cm
VPE 2 Breite	26,2 cm
VPE 2 Länge	27,4 cm
VPE 2 Gewicht	1,988 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	12
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	4,463 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------