



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Batterie
Anzahl der Rack-Einheiten	6U
Batterietyp	VRLA
Geliefertes Zubehör	Alle erforderlichen Anschlüsse Rack-Montage-Halterungen Benutzerhandbuch

Batterien und Überbrückungszeit

Anzahl der freien Batterieschächte	0
Anzahl der gefüllten Batterieschächte	0
Gehäusevariante	19-Zoll-Batteriefach
Batteriespannung	192 V
Anzahl der Ersatzbatterien	4

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	26,3 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	73,9 cm
Produktgewicht	181,82 kg
Montagemodus	Aufbau

Konformität

Normen	OSHPD
--------	-------

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15...45 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00... 15240,00 m
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	43,2 cm
VPE 1 Breite	61 cm
VPE 1 Länge	100,3 cm
VPE 1 Gewicht	220,45 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	101,4 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	879,968 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------