Produktdatenblatt Eigenschaften

R9J02363

Neozed Sicherungssockel D02, 3P, 63A, 400V, DIN-Schiene

Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Sicherungshalter
Code der Sicherungsgröße	D02
Farbe	Weiß
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

3P
63 A
400 V AC 250 V DC
21 W
50 KA AC 8 kA DC
DIN-Schiene
9
68 mm
81 mm
59 mm
194 g
Kunststoff
Schraubklemme (unten) 1,535 mm² Kabel(n) flexibel mit Kabelende Schraubklemme (unten) 135 mm² Kabel(n) fest Schraubklemme (unten) 1,535 mm² Kabel(n) flexibel Schraubklemme (oben) 125 mm² Kabel(n) fest Schraubklemme (oben) 1,525 mm² Kabel(n) flexibel mit Kabelende Schraubklemme (oben) 1,525 mm² Kabel(n) flexibel
12 mm
2,5 Nm

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60269	
	IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60269	
Normen	IEC 60269-3	
	HD 60269-3	
	EN/IEC 60269-1	
	DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1)	
	DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3)	
Gütesiegel	VDE	
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2540 °C	
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4070 °C	

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	6,7 cm
VPE 1 Länge	8,0 cm
VPE 1 Gewicht	200,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,0 cm
VPE 2 Breite	8,7 cm
VPE 2 Länge	34,5 cm
VPE 2 Gewicht	1,05 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	13,108 kg

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Ja
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
SCIP-Nummer	B617c31b-ef89-4cf1-9642-26149ac9cf09
REACH-Verordnung	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	₫ Ja
China RoHS-Verordnung	☑ RoHS-Erklärung Für China
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

0 "11111	
Gewährleistung	18 Monate