



Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	3L + N
Länge in 18-mm-Modulen	13

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	Eingang: 1-polig N + 3 L Abgang: 9-polig N + L
Polkonfiguration für 1-Weg	Eingang: 1 x 1P + N Abgang: 1 x 3P + N
Anschlussraster	Eingang: 18 mm Abgang: 9 mm
Anschlusstyp	Zinke
Abstand zwischen den Polen	Eingang: 72 mm Abgang: 18 mm
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Geliefertes Zubehör	5 Zahnabdeckung
Nennbetriebsstrom Ie	63 A bei 40 °C
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC Ph/N 400 V AC Ph/Ph
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	26
Höhe	21 mm
Breite	235 mm
Tiefe	24,5 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Resi9 Resi9 XP DM Resi9 Resi9 XP ID Resi9 Resi9 XP DA Resi9 Resi9 XP CT Resi9 Resi9 XP TL Resi9 Resi9 XP SF Resi9 Resi9 XP CM

Montage

Produktzertifizierungen	CE
-------------------------	----

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,4 cm
VPE 1 Breite	2,8 cm
VPE 1 Länge	23,4 cm
VPE 1 Gewicht	130,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	6,0 cm
VPE 2 Breite	8,6 cm
VPE 2 Länge	26,3 cm
VPE 2 Gewicht	696,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	11,581 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------