



### Hauptmerkmale

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Baureihe                     | Resi9            |
| Produkt- oder Komponententyp | Kammschiene      |
| Montagemodus                 | Horizontal       |
| Zubehör / Teilekategorie     | Anschlusszubehör |
| Beschreibung der Leitungen   | 1L               |
| Länge in 18-mm-Modulen       | 57               |

### Zusatzmerkmale

|                                                 |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Wege                                 | 57-polig 1 L                                                                                      |
| Polkonfiguration für 1-Weg                      | 1 x 1P                                                                                            |
| Anschlussraster                                 | 18 mm                                                                                             |
| Anschlusstyp                                    | Gabel                                                                                             |
| Abstand zwischen den Polen                      | 18 mm                                                                                             |
| Beschriftung                                    | L                                                                                                 |
| Isolation                                       | Isoliert                                                                                          |
| Gerätedarstellung                               | Ablängbar                                                                                         |
| Nennbetriebsstrom I <sub>e</sub>                | 63 A bei 40 °C                                                                                    |
| [U <sub>e</sub> ] Betriebsbemessungsspannung    | 230 V AC Ph/N                                                                                     |
| [U <sub>i</sub> ] Bemessungs-Isolationsspannung | 500 V AC                                                                                          |
| Montageort                                      | Unten auf Doppelfunktionsklemme                                                                   |
| 9-mm-Raster                                     | 114                                                                                               |
| Breite                                          | 1000 mm                                                                                           |
| Farbe                                           | Weiß (RAL 9003)                                                                                   |
| Kompatible Produktfamilie                       | Acti 9 Acti9 K60<br>Resi9 Resi9 MCB<br>Resi9 Resi9 RCBO<br>Resi9 Resi9 RCCB<br>Resi9 Resi9 Switch |

### Montage

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Normen                  | IEC 60947-7-1<br>IEC 61439-2             |
| Produktzertifizierungen | CE                                       |
| Feuerbeständigkeit      | 960 °C ( 30 s ) entspricht IEC 60695-2-1 |
| Verschmutzungsgrad      | 3                                        |

### Verpackungseinheiten

|              |            |
|--------------|------------|
| VPE 1 Art    | PCE        |
| VPE 1 Menge  | 1          |
| VPE 1 Höhe   | 1,500 cm   |
| VPE 1 Breite | 1,500 cm   |
| VPE 1 Länge  | 101,500 cm |

|               |            |
|---------------|------------|
| VPE 1 Gewicht | 206,000 g  |
| VPE 2 Art     | BB1        |
| VPE 2 Menge   | 5          |
| VPE 2 Höhe    | 5,500 cm   |
| VPE 2 Breite  | 106,500 cm |
| VPE 2 Länge   | 9,000 cm   |
| VPE 2 Gewicht | 1,199 kg   |
| VPE 3 Art     | P12        |
| VPE 3 Menge   | 270        |
| VPE 3 Höhe    | 75,000 cm  |
| VPE 3 Breite  | 80,000 cm  |
| VPE 3 Länge   | 120,000 cm |
| VPE 3 Gewicht | 113,000 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|