



Hauptmerkmale

Baureihe	Resi9
Produkt- oder Komponententyp	Kammschiene
Montagemodus	Horizontal
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung der Leitungen	3L
Länge in 18-mm-Modulen	11

Zusatzmerkmale

Anzahl der Wege	3-polig 3 L
Polkonfiguration für 1-Weg	1 x 3P
Anschlussraster	18 mm
Anschlussstyp	Gabel
Abstand zwischen den Polen	54 mm
Beschriftung	L1 L2 L3
Isolation	Isoliert
Gerätedarstellung	Ablängbar
Nennbetriebsstrom I _e	63 A bei 40 °C
[U _e] Betriebsbemessungsspannung	400 V AC Ph/Ph
[U _i] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC entspricht IEC 61439-2
Montageort	Unten auf Doppelfunktionsklemme
9-mm-Raster	22
Breite	198 mm
Farbe	Weiß (RAL 9003)
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti9 K60 Resi9 Resi9 MCB Resi9 Resi9 RCBO Resi9 Resi9 RCCB Resi9 Resi9 Switch

Montage

Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Feuerbeständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7-1

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	2,5 cm
VPE 1 Länge	19,5 cm
VPE 1 Gewicht	74,0 g

VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	6,0 cm
VPE 2 Breite	8,5 cm
VPE 2 Länge	24,7 cm
VPE 2 Gewicht	448,0 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	7,571 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------