



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Produktserie | TwinBus |
| Produkt oder Komponententyp | Eingebaute Farbkamera |
| Sensortyp | CCD-Kamera |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------|---|
| Zielort Produkt | Türklingelsystem Briefkastensystem Türstation |
| Erfassungsbereich | 70° horizontal 60° vertikal |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmen |
| Versorgung | Über Netztrafo |
| Elektrische Verbindung | TwinBus-Anschluss Koaxialanschluss |
| Lichtempfindlichkeit | 1 lux |
| Pixelauflösung | 752 x 582 |
| Funktion verfügbar | Blendenautomatik |
| Montagehöhe | 1500...1650 mm |
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Tiefe | 20 mm |
| Produktgewicht | 0,196 kg |

Montage

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Umweltbedingungen | Wetterfest |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...40 °C |
| Schutzart (IP) | IP65 |

Packing Units

| | |
|-------------------------------|---------|
| Verpackungstyp VPE1 | PCE |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1 |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 169 g |
| Höhe VPE1 | 9,5 cm |
| Breite VPE1 | 14,8 cm |
| Länge VPE1 | 2,8 cm |
| Verpackungstyp VPE2 | CAR |
| Inhaltsmenge VPE2 | 46 |
| Gewicht VPE2 | 8,1 kg |
| Höhe VPE2 | 18,5 cm |
| Breite VPE2 | 40 cm |
| Länge VPE2 | 30 cm |

Offer Sustainability

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Circular Economy-Eignung | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|