



Hauptmerkmale

Baureihe	TwinBus
Produkt- oder Komponententyp	Video-Freisprechstelle Komfort
Steuertastentyp	Lichtschaltertaste Türöffnertaste Mithörsperre Sprechanschlussaste Steuertasten zur Navigation in der Menüstruktur.
Farbton	Weiß
Intercom-Typ	Handbetrieb

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Wandmontage Tischmontage
Displaytyp	Farb-TFT mit Hintergrundbeleuchtung
Displayauflösung	320 x 240 Pixel
Displaygröße	3,5 Zoll
Helligkeit	Einstellbar
Kontrast	Einstellbar
Angezeigte Informationen	Menügestützte Bedienführung in 13 Sprachen
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Versorgung	Über TwinBus-Netzteil-Video
Funktion verfügbar	Rufschnittstellen-Relais Optische Rufanzeige Rufspeicher 1 Taste, konfigurierbar Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/Hausruf Sprachlautstärkeregelung
Anschlüsse - Klemmen	Audio- und Video-Bus
Signaltyp	20 einstellbare Echtklang-Klingeltöne
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	18-24 V DC zentrale Spannungsversorgung 12 V AC dezentrale Stromzuführung 18-24 V DC dezentrale Stromzuführung
Breite	221 mm
Höhe	91 mm
Tiefe	24 mm
Produktgewicht	0,263 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...80 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	9,3 cm
VPE 1 Länge	22,4 cm

VPE 1 Gewicht	343,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	33
VPE 2 Höhe	32,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	11,59 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------