



Hauptmerkmale

Produktmarke	RITTO
Baureihe	Wiser
Produkt- oder Komponententyp	Gateway
Anzahl der Anschlüsse	1
Kommunikations-Gateway	Ethernet/TwinBus

Zusatzmerkmale

Externe Spannungsversorgung	Externe Spannungsversorgung: 18 V AC, <350 mA Externe Spannungsversorgung: 24 V DC, <200 mA Bus: 30 V DC, <100 mA
Kommunikationsnetztyp	Ethernet10/100 Mbit/s auf RJ45 Seriell auf Schraubverbinder
Kommunikationsport-Protokoll	TwinBus
Prozessorname	D-Power DP5000 at 1500 MHz
Speicherkapazität	512 MB RAM DDR3
Anzahl der Eingänge	1 TwinBus-Videoeingang
Lokale Signalisierung	LED: Leistung LED: Aktivität LED: Programmiermodus
Anschlüsse - Klemmen	Stromversorgung: Schraubklemmenleiste (unten) Bus: Schraubklemmenleiste (unten) Video: Schraubklemmenleiste (unten)
Montagemodus	Aufsteckbar
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene
Tiefe	90 mm
Höhe	72 mm
Breite	68 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,700 cm
VPE 1 Breite	10,100 cm
VPE 1 Länge	12,300 cm
VPE 1 Gewicht	258,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	27
VPE 2 Höhe	32,700 cm

VPE 2 Breite	40,200 cm
VPE 2 Länge	40,200 cm
VPE 2 Gewicht	7,614 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------