



### Hauptmerkmale

Produktmarke	RITTO
Baureihe	Wiser
Produkt oder Komponententyp	Gateway
Externe Versorgung	Externe Spannungsversorgung: 18 V AC, <350 mA Externe Spannungsversorgung: 24 V DC, <200 mA Bus: 30 V DC, <100 mA
Anzahl von Anschlüssen	1
Kommunikations-Gateway	Ethernet/TwinBus

### Zusatzmerkmale

Kommunikationsnetztyp	Ethernet10/100 Mbit/s auf RJ45 Seriell auf Schraubverbinder
Kommunikationsprotokoll	TwinBus
Prozessorname	D-Power DP5000 bei 1500 MHz
Speicherkapazität	512 MB RAM DDR3
Anzahl von Eingängen	1 TwinBus-Videoeingang
Anschlüsse - Klemmen	Stromversorgung: Schraubklemmenleiste (unten) Bus: Schraubklemmenleiste (unten) Video: Schraubklemmenleiste (unten)
Montagevariante	Schraubklemmen
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene
Normen	IEEE 802.3 CE
Tiefe	90 mm
Höhe	72 mm
Breite	68 mm
Lokale Signalisierung	LED: für Leistung LED: für Aktivität LED: für Programmiermodus

### Montage

Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Schutzart (IP)	IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	200 g
Höhe VPE1	9,5 cm
Breite VPE1	9,5 cm
Länge VPE1	12 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltmenge VPE2	27
Gewicht VPE2	5,87 kg
Höhe VPE2	32,5 cm

Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

## Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------