



### Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Kompatible Produktfamilie	Easy Altivar 610 Altivar Maschine ATV340
Zubehör / Teilekategorie	Anzeige- und Signalisierungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Anzeigedisplay
Zubehör / Zielkategorie	Frequenzumrichter
Produktspezifische Anwendung	Zum Steuern, Einstellen und Konfigurierendes des Frequenzumrichters Anzeige der aktuellen Werte Speichern und Laden von Konfigurationen
Schutzart (IP)	IP21

### Zusatzmerkmale

Benutzersprache	Französisch Deutsch Englisch Spanisch Italienisch Chinesisch
Echtzeituhr	Ohne
Anzeigetyp	Hintergrundbeleuchteter LCD-Bildschirm weiß
Anzeigekapazität der Meldungen	2 Leitungen
Pixelauflösung	128 x 64
Produktgewicht	0,05 kg

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-15...50 °C
---------------------------------	-------------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,700 cm
VPE 1 Breite	9,200 cm
VPE 1 Länge	12,400 cm
VPE 1 Gewicht	99,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	45
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,360 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------