



### Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Dv/dt-Filter
Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV900 Easy Altivar 610 Altivar Prozess ATV600 Altivar Maschine ATV340
Produktspezifische Anwendung	Ausgangsfilter
[In] Bemessungsstrom	15 A
Produktkompatibilität	ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 3 kW, 380-480 V ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 4 kW, 380-480 V ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 5,5 kW, 380-480 V ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 1,5 kW, 200 - 240 V ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 2,2 kW, 200 - 240 V ATV630 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 3 kW, 200 - 240 V ATV650 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 3 kW, 380-480 V ATV650 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 4 kW, 380-480 V ATV650 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 5,5 kW, 380-480 V ATV610 Frequenzumrichter - 3 kW, 380 - 415 V ATV610 Frequenzumrichter - 4 kW, 380 - 415 V ATV610 Frequenzumrichter - 5,5 kW, 380 - 415 V ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 3 kW, 380-480 V ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 4 kW, 380-480 V ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 5,5 kW, 380-480 V ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 1,5 kW, 200 - 240 V ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 2,2 kW, 200 - 240 V ATV930 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 3 kW, 200 - 240 V ATV950 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 3 kW, 380-480 V ATV950 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 4 kW, 380-480 V ATV950 Frequenzumrichter Aufputzmontage - 5,5 kW, 380-480 V
Eingebaute Menge	1
Elektrische Verbindung	Klemmenleiste, Verbindungskapazität: 6 mm <sup>2</sup> / AWG 10

### Zusatzmerkmale

Max. Motorkabellänge	300 M ungeschirmtes Kabel 300 m abgeschirmtes Kabel
Dv/dt	3000 V/μs max. bei 200 - 240 V 3000 V/μs max. bei 380-480 V
Thermische Verluste	38 W bei 4 kHz
Maximale Ausgangsfrequenz des Antriebs	100 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C (ohne Strom Deklassierung) 50...60 °C (mit Stromabfall von 1,5 % pro °C)

Betriebshöhe	0 - 1.000 m ohne Strom Deklassierung 1000 - 4000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
Breite	295 mm
Höhe	535 mm
Tiefe	215 mm
Produktgewicht	12 kg

## Montage

Schutzart (IP)	IP20 IP21 (mit Set VW3A53902)
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	39,0 cm
VPE 1 Breite	59,0 cm
VPE 1 Länge	36,6 cm
VPE 1 Gewicht	18,8 kg


## Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen



Abmessungen in mm

A	B	C	A1	B1	Ø
285	520	215	210	411	7

Abmessungen in in.


A	B	C	A1	B1	Ø
11,2	20,5	8,5	8,3	16,2	0,28

Montage und Abstände




(1) Filter

$\frac{\text{mm}}{\text{in.}}$



Empfohlenes Schema



- (1) Antrieb
- (2) Filter