

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Kompatible Produktfamilie	Altivar 31C Altivar 312 Solar Altivar 32 Altivar 61 Altivar 312
Produktkompatibilität	ATV31CU22M2 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12PU22M3 ATV312HU22M2 ATV312HU22M3 ATV312HU30M3 ATV312HU55N4 ATV312HU55S6 ATV312HU75N4 ATV312HU75S6 ATV31CU55N4 ATV31CU75N4 ATV32HU22M2 ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 ATV61HD11Y ATV61HD15Y ATV61HU15M3 ATV61HU22M3 ATV61HU22S6X ATV61HU30S6X ATV61HU40S6X ATV61HU55N4 ATV61HU55S6X ATV61HU75N4 ATV61HU75S6X ATV61WD11N4 ATV61WD11N4C ATV61WU75N4 ATV61WU75N4C ATV71HD11Y ATV71HU15M3 ATV71HU15S6X ATV71HU22M3 ATV71HU22S6X ATV71HU30S6X ATV71HU40S6X ATV71HU55N4 ATV71HU55S6X ATV71HU75N4 ATV71HU75S6X ATV71HU75Y ATV71PU55N4Z ATV71PU75N4Z ATV71WU55N4 ATV71WU75N4 Frequenzumrichter ATV310 bei 5,5 kW Frequenzumrichter ATV310 bei 7,5 kW
Ohmscher Widerstand	60 Ohm
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V DC bei 0,1 A 250 V AC bei 1 A

Zusatzmerkmale

Mittlere verfügbare Leistung	100 W bei 50 °C 115 W bei 40 °C
Elektrische Verbindung	Terminal, Verbindungskapazität: ≤ 1,5 mm² / AWG 16 für Temperatur-Kontrollschalter Terminal, Verbindungskapazität: ≤ 4 mm² / AWG 28 für Antrieb
Temperaturgesteuerter Schaltkontaktwiderstand	60 µOhm
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Frequenzumrichter oder Thermoschalter bei 120 °C
Breite	95 mm
Höhe	293 mm
Tiefe	95 mm
Produktgewicht	2,4 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	21,5 cm
VPE 1 Breite	50,0 cm
VPE 1 Länge	20,5 cm
VPE 1 Gewicht	2,687 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	73,5 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	29,122 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen



Abmessungen in mm

a	b	c	G	H	Ø
95	393	95	70	375	6 x 12

Abmessungen in in.

a	b	c	G	H	Ø
3,74	15,47	3,74	2,75	14,76	0,24 X 0,47

Abstände

