



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar Maschine ATV340 Altivar Prozess ATV900
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Widerstand	16 Ohm
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V DC 250 V AC

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 18,5 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 22 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 30 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 7,5 kW 200 - 240 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 18,5 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 22 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 30 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV340 15 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV340 18 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV340 22 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 22 kW 500-690 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 30 kW 500-690 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 37 kW 500-690 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 30 hp 600 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 40 hp 600 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 50 hp 600 V schwerer Zyklus
Einschaltdauer	Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Mittlere verfügbare Leistung	14 kW bei 50 °C
Elektrische Verbindung	Terminal, Verbindungskapazität: ≤ 2,5 mm² / AWG 12 für Temperatur-Kontrollschalter M6 Stabdraht für Antrieb
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Frequenzumrichter oder Thermoschalter bei 120 °C
Breite	540 mm
Höhe	605 mm
Tiefe	1060 mm
Produktgewicht	48,5 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP23
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	80,000 cm
VPE 1 Breite	92,000 cm
VPE 1 Länge	120,000 cm
VPE 1 Gewicht	73,000 kg

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

Rechte Seite und Vorderansicht




Abmessungen in mm

A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
940	605	485	920	380	1060	540	9 x 12

Abmessungen in in.


A	B	C	A1	C1	A2	C2	Ø
37,00	23,82	19,09	36,22	14,96	41,73	21,26	0,35 x 0,47

Abstände



Empfohlenes Schema

1 Bremswiderstand




A1: Antrieb oder externe Bremseinheit

A2: Bremswiderstand

PA, PB: Bus-DC

2 Bremswiderstände



A1: Antrieb oder externe Bremseinheit

A2: Bremswiderstand

PA, PB: Bus-DC