



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XB5
Produkt- oder Komponententyp	USB-Schnittstelle als Einbaubuchse
Kurzbezeichnung des Geräts	XB5P

Zusatzmerkmale

Verkauf je unteilbare Menge	1
Montagedurchmesser	22 mm
Dicke	6 mm ohne Schutzkappe 1,5...5 mm mit Schutzkappe Kunststoff 1,5...5 mm mit Schutzkappe Hartkunststoff 1,5...2,5 mm mit Schutzkappe Metall
Blendenmaterial	Kunststoff
Haltekragenmaterial	Kunststoff
Integrierte Schnittstellen	USB 3.0 Typ A
Mindestanzahl der Matching-Vorgänge	1500 Zyklen
Schutzart (IP)	IP20 vorne: conforming to IEC 60529 IP20 Rückseite: conforming to IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
[M] Anzugsdrehmoment	1,5 Nm
Vibrationsfestigkeit	5,35 gn15 min pro Achse
Stoßfestigkeit	30 gn 11 ms 3 Stöße in jede Richtung X, Y und Z
Normen	USB 3.0
Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]UL-gelistet
Höhe	28 mm
Breite	28 mm
Tiefe	44 mm
Produktgewicht	0,0169 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,200 cm
VPE 1 Breite	5,000 cm
VPE 1 Länge	8,600 cm
VPE 1 Gewicht	15,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	15,000 cm

VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,840 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

mm
in.




- (1) Rückansicht
- (2) Seitenansicht
- (3) Vorderansicht
- (e)

Klemmstärke mit Zubehör: 1,5 mm bis 5 mm / 0.05 in bis 0.19 in
Klemmstärke mit ZBSP1 & ZBSP2: 1,5 mm bis 5 mm / 0.05 in bis 0.19 in
Klemmstärke mit ZBSP3: 1,5 mm bis 2,5 mm / 0.05 in bis 0.10 in

Schalttafelausschnitt für tafelmontierten USB-Port


Verbindung per Schraubklemmen oder Steckanschluss



- (1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
- (2) Ø22,5 mm empfohlen (Ø22,3 0+0,4) / Ø0.89 in. empfohlen (Ø0.88 in. 0+0,016)

Anschlüsse	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
Per Schraubklemme oder Steckanschluss	35	1,38	35	1,38

Schalttafelausschnitt



- (1) Durchmesser auf fertiger Schalttafel oder Montagehalterung
- (2) Ø22,5 mm empfohlen (Ø22,3 0+0,4) / Ø0.89 in. empfohlen (Ø0.88 in. 0+0,016)