



### Hauptmerkmale

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Baureihe                     | Magelis XBTGH            |
| Produkt- oder Komponententyp | Abzweigdose              |
| Produktspezifische Anwendung | Für Handheld-Panel XBTGH |

### Zusatzmerkmale

|                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nennhilfsspannung [UH,nom]  | 24 V DC                                                                                                                                                                                                            |
| Versorgungsspannungsgrenzen | 19,2...28,8 V                                                                                                                                                                                                      |
| Einschaltstrom              | 30 A                                                                                                                                                                                                               |
| Leistungsaufnahme in W      | 6,3 W                                                                                                                                                                                                              |
| Elektrische Verbindung      | 1 Stecker 24-poliger Steckverbinder Handheld-Panel<br>1 Stecker RJ45 Ethernet TCP/IP<br>1 Stecker SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115,2 kbits/s serielle Schnittstelle COM1<br>Schraubklemmenleiste 24 Ein-/Ausgänge |
| Ethernet-Anschluss          | 10BASE-T / 100BASE-TX                                                                                                                                                                                              |
| Gehäusematerial             | PPT                                                                                                                                                                                                                |
| Befestigungsart             | Durch 4 M4-Schrauben, Montage an 1,5 bis 10 mm dicke Platte<br>Aufsteckbar, Montage an 35 mm symmetrische DIN-Schiene                                                                                              |
| Beschriftung                | CE                                                                                                                                                                                                                 |

### Montage

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Störfestigkeit gegen Unterbrechungen                  | 10 ms                                                 |
| Normen                                                | FCC Klasse A<br>EN 61131-2<br>IEC 61000-6-2<br>UL 508 |
| Produktzertifizierungen                               | cULus[RETURN]C-Tick                                   |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb                       | 0...50 °C                                             |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung                      | -20...60 °C                                           |
| Betriebshöhe                                          | <= 2.000 m                                            |
| Schutzart (IP)                                        | IP20 (Rückplatte)<br>IP65 (Frontplatte)               |
| Stoßfestigkeit                                        | 15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27             |
| Vibrationsfestigkeit                                  | 1 gn (f = 9...150 Hz)<br>3,5 mm (f = 5...9 Hz)        |
| Relative Luftfeuchtigkeit                             | 0...90 % ohne Kondensation oder Tropfwasser           |
| Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung | 6 kV entspricht IEC 61000-4-2 Level 3                 |
| Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder  | 10 V/m entspricht IEC 61000-4-3                       |
| Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale          | 2 kV entspricht IEC 61000-4-4 Level 3                 |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 17,000 cm |
| VPE 1 Breite  | 22,500 cm |
| VPE 1 Länge   | 27,000 cm |
| VPE 1 Gewicht | 1,184 kg  |
| VPE 2 Art     | S03       |
| VPE 2 Menge   | 2         |
| VPE 2 Höhe    | 30,000 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,000 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,000 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,900 kg  |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                               |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                                           |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                            |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         |  <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                      |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|