

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	EMV-Eingangsfiler
Kompatible Produktfamilie	Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61 Altivar 61Q
Produktkompatibilität	ATV61HC11N4 ATV61HC13N4 ATV61HC16N4 ATV61HD55M3X ATV61HD75M3X ATV61HD90N4 ATV61QC11N4 ATV61QC13N4 ATV61QC16N4 ATV71HC11N4 ATV71HC13N4 ATV71HD55M3X ATV71HD75M3X ATV71HD90N4 ATV71QC11N4 ATV71QC13N4 ATV71QD90N4
Produktspezifische Anwendung	EMV-Footprintfilter
[In] Bemessungsstrom	273 A
Thermische Verluste	60 W
Anzahl der Netzphasen	3 Phasen

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	M10-Schienen
Maximaler Differenzstrom	285 MA bei 400 V 50 Hz 500 mA bei 400 V 50 Hz
Versorgungsspannung	380...500 V 200...240 V
Toleranz	10 %
Produktgewicht	22 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP00 IP30mit Sätzen VW3A9601, 602
Relative Feuchtigkeit	0...93 % entspricht IEC 68-2-3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...45 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...85 °C
Betriebshöhe	<= 1.000 m ohne Strom Deklassierung 1000 - 3000 m mit Strom Deklassierung von 1% pro 100 m
Vibrationsfestigkeit	1 gn (f= 13...150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 1,5 mm Spitze zu Spitze (f= 3...13 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	15 gn für 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Standards	EN 133200

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	19,000 cm
VPE 1 Breite	32,000 cm
VPE 1 Länge	90,000 cm
VPE 1 Gewicht	15,750 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	160,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	151,000 kg


Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen



Abmessungen in mm

a	a1	b	b1	c	G	H
800	302	261	219	139	120	235

Abmessungen in Zoll

a	a1	b	b1	c	G	H
31.49	11.89	10.27	8.62	5.47	4.72	9.25