



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Motordrossel
Kompatible Produktfamilie	Altivar 212 Altivar 61 Altivar 71 Altivar Prozess ATV900 Altivar Prozess ATV600
Produktspezifische Anwendung	AusgangsfILTER
[In] Bemessungsstrom	90 A

Produktkompatibilität

ATV61H075N4
 ATV61HU15N4
 ATV61HU22N4
 ATV61HU30N4
 ATV61HU40N4
 ATV61W075N4
 ATV61W075N4C
 ATV61WU15N4
 ATV61WU15N4C
 ATV61WU22N4
 ATV61WU22N4C
 ATV61WU30N4
 ATV61WU30N4C
 ATV61WU40N4
 ATV61WU40N4C
 ATV71H075N4
 ATV71HU15N4
 ATV71HU22N4
 ATV71HU30N4
 ATV71HU40N4
 ATV71P075N4Z
 ATV71PU15N4Z
 ATV71PU22N4Z
 ATV71PU30N4Z
 ATV71PU40N4Z
 ATV71W075N4
 ATV71WU15N4
 ATV71WU22N4
 ATV71WU30N4
 ATV71WU40N4
 ATV61HD11N4
 ATV61HD11Y
 ATV61HD15N4
 ATV61HD18N4
 ATV61HU22S6X
 ATV61HU30M3
 ATV61HU30S6X
 ATV61HU30Y
 ATV61HU40M3
 ATV61HU40S6X
 ATV61HU40Y
 ATV61HU55M3
 ATV61HU55N4
 ATV61HU55S6X
 ATV61HU55Y
 ATV61HU75M3
 ATV61HU75N4
 ATV61HU75S6X
 ATV61HU75Y
 ATV61WD11N4
 ATV61WD11N4C
 ATV61WD15N4
 ATV61WD15N4C
 ATV61WD18N4
 ATV61WD18N4C
 ATV61WU55N4
 ATV61WU55N4C
 ATV61WU75N4
 ATV61WU75N4C
 ATV71HD11N4
 ATV71HD11Y
 ATV71HD15N4
 ATV71HD18N4
 ATV71HU15S6X
 ATV71HU22S6X
 ATV71HU22Y
 ATV71HU30M3
 ATV71HU30S6X
 ATV71HU30Y
 ATV71HU40M3
 ATV71HU40S6X
 ATV71HU40Y
 ATV71HU55M3
 ATV71HU55N4
 ATV71HU55S6X
 ATV71HU55Y
 ATV71HU75M3
 ATV71HU75N4
 ATV71HU75S6X
 ATV71HU75Y
 ATV71PD11N4Z
 ATV71PU55N4Z
 ATV71PU75N4Z
 ATV71WD11N4
 ATV71WD15N4

Eingebaute Menge	1
Elektrische Verbindung	Blanke Drähte Durchmesser: 9 mm

Zusatzmerkmale

Max. Motorkabellänge	300 M abgeschirmtes Kabel P Motor 2,2...7,5 kW bei 200 - 240 V 1 300 M ungeschirmtes Kabel P Motor 2,2...7,5 kW bei 200 - 240 V 1 150 M abgeschirmtes Kabel P Motor 11...22 kW bei 200 - 240 V 1 300 M ungeschirmtes Kabel P Motor 11...22 kW bei 200 - 240 V 1 160 M abgeschirmtes Kabel P Motor 0,75...18,5 kW bei 380-480 V 1 200 M ungeschirmtes Kabel P Motor 0,75...18,5 kW bei 380-480 V 1 140 M abgeschirmtes Kabel P Motor 22...30 kW bei 380-480 V 1 170 M ungeschirmtes Kabel P Motor 22...30 kW bei 380-480 V 1 75 M abgeschirmtes Kabel P Motor 2,2...7,5 kW bei 500-600 V 1 150 M ungeschirmtes Kabel P Motor 2,2...7,5 kW bei 500-600 V 1 65 M abgeschirmtes Kabel P Motor 2,2...30 kW bei 500-690 V 1 100 M ungeschirmtes Kabel P Motor 2,2...30 kW bei 500-690 V 1 150 M abgeschirmtes Kabel P Motor 2,2...7,5 kW bei 500-690 V 2 250 M ungeschirmtes Kabel P Motor 2,2...7,5 kW bei 500-690 V 2 100 M abgeschirmtes Kabel P Motor 2,2...30 kW bei 500-690 V 2 150 M ungeschirmtes Kabel P Motor 2,2...30 kW bei 500-690 V 2 97 M abgeschirmtes Kabel P Motor 37 kW bei 380-480 V 1 166 m ungeschirmtes Kabel P Motor 37 kW bei 380-480 V 1
Dv/dt	500 V/μs max. bei 400 V 750 V/μs max. bei 500 V 1000 V/μs max. bei 690 V
Thermische Verluste	350 W
Maximale Ausgangsfrequenz des Antriebs	100 Hz
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz von temperaturgesteuerter Schalter, Auslösetemperatur: 125 °C für <250 V AC, <0,5 A
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Produktgewicht	10 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20 (mit Bausätzen VW3A9612, 613) IP00
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	28,000 cm
VPE 1 Breite	26,500 cm
VPE 1 Länge	28,000 cm
VPE 1 Gewicht	9,711 kg
VPE 2 Art	P06
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	90,816 kg

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

Rechtsseitige Ansicht und Vorderansicht



Montageempfehlungen

