



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Prozess ATV900
Produktkompatibilität	ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 Frequenzumrichter ATV930 ohne Brems-Chopper 250 kW 380-480 V Frequenzumrichter ATV930 ohne Brems-Chopper 315 kW 380-480 V
Thermische Verluste	550 W
Min assoziierter Widerstandswert	1,05 Ohm
Schutzfunktionen	Integrierter thermischer Schutz von Temperatursonde

Zusatzmerkmale

Max. Abschaltleistung	420 kW
Permanente Bremsleistung	200 kW bei 400 V (bei konstanter Leistung und aktivem Schwellwert)
Belastungsfaktor	0,05 für 420 kW bei konstanter Leistung und aktivem Schwellwert 0,15 für 320 kW bei konstanter Leistung und aktivem Schwellwert 0,5 für 250 kW bei konstanter Leistung und aktivem Schwellwert
Ansprechgrenze	785 V DC +/- 1 %
Max. DC-Bus-Spannung	850 V
Produktgewicht	30 kg
Kühlluftvolumen	100 m3/h
Betriebsposition	Vertikal

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Betriebshöhe	2.000 m
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Verschmutzungsgrad	2 entspricht EN 50178
Vibrationsfestigkeit	0,2 gn

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	37,000 cm
VPE 1 Breite	110,000 cm
VPE 1 Länge	49,000 cm
VPE 1 Gewicht	48,000 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------