



Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium Altivar
Kompatible Produktfamilie	Lexium 05 Lexium 28 Lexium 32i Lexium 52 Altivar 32 Lexium 15 Altivar Maschine ATV320 Lexium 32 Easy Lexium 16
Produktkompatibilität	ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 Frequenzumrichter ATV320 bei 5,5 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen Frequenzumrichter ATV320 bei 7,5 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen Frequenzumrichter ATV320 bei 5,5 kW, 525 - 600 V, 3 Phasen Frequenzumrichter ATV320 bei 7,5 kW, 525 - 600 V, 3 Phasen Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Widerstand	27 Ohm

Zusatzmerkmale

Spitzenenergie	10500 J bei 480 V 11400 J bei 400 V 18100 J bei 230 V 25500 J bei 115 V
Mittlere verfügbare Leistung	100 W bei 50 °C
Dauerleistung	400 W
Schutzart	Thermischer Schutz über den Servoantrieb
Produktgewicht	1,62 kg
Kabellänge	3 m

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,500 cm
VPE 1 Breite	13,000 cm
VPE 1 Länge	40,000 cm
VPE 1 Gewicht	1,725 kg
VPE 2 Art	S03

VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,273 kg
VPE 3 Art	S06
VPE 3 Menge	48
VPE 3 Höhe	73,500 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	96,472 kg

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
PVC-frei	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Bremswiderstand

Abmessungen



Abmessungen in mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

Abmessungen in in.

b	b1	c	c1	H
10,11	8,50	1,18	–	8,03