



Hauptmerkmale

Baureihe	Lexium Altivar
Kompatible Produktfamilie	Lexium 05 Altivar 32 Lexium 52 Lexium 28 Lexium 32 Lexium 15 Altivar Maschine ATV320 Lexium 32i Easy Lexium 16
Produktkompatibilität	ATV32HU30N4 ATV32HU40N4 Frequenzumrichter ATV320 bei 3 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen Frequenzumrichter ATV320 bei 4 kW, 380 - 500 V, 3 Phasen Frequenzumrichter ATV320 bei 4 kW, 525 - 600 V, 3 Phasen Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,2 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,4 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, Einzelphase Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, Einzelphase
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Widerstand	72 Ohm

Zusatzmerkmale

Spitzenenergie	6000 J bei 480 V 6600 J bei 400 V 9600 J bei 230 V 14600 J bei 115 V
Mittlere verfügbare Leistung	50 W bei 50 °C
Dauerleistung	200 W
Schutzart	Thermischer Schutz über den Servoantrieb
Produktgewicht	0,93 kg
Kabellänge	0,75 m

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,300 cm
VPE 1 Breite	11,000 cm
VPE 1 Länge	39,500 cm
VPE 1 Gewicht	918,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	10,432 kg

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Bremswiderstand

Abmessungen



Abmessungen in mm

b	b1	c	c1	H
251	216	15	15,5	204

Abmessungen in in.

b	b1	c	c1	H
9,88	8,50	0,59	0,61	8,03