



Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar Maschine ATV340 Altivar Prozess ATV900
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Widerstand	60 Ohm
Betriebsbemessungsspannung Ue	24 V DC 250 V AC

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 5,5 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 7,5 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 Aufputzmontage 2,2 kW 200 - 240 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 5,5 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV950 Aufputzmontage 7,5 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV340 4 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV340 5,5 kW 380-480 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 7,5 kW 500-690 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 11 kW 500-690 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 10 hp 600 V schwerer Zyklus Frequenzumrichter ATV930 15 hp 600 V schwerer Zyklus
Einschaltdauer	Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Schwerer Zyklus (Schwerlastbetrieb) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Mittlere verfügbare Leistung	2,9 kW bei 50 °C
Elektrische Verbindung	Terminal, Verbindungskapazität: <= 10 mm² / AWG 8 für Antrieb Terminal, Verbindungskapazität: <= 2,5 mm² / AWG 12 für Temperatur-Kontrollschalter
Schutzfunktionen	Thermischer Schutz über Frequenzumrichter oder Thermoschalter bei 120 °C
Breite	390 mm
Höhe	570 mm
Tiefe	180 mm
Produktgewicht	8,3 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	26,000 cm
VPE 1 Breite	58,000 cm
VPE 1 Länge	40,000 cm
VPE 1 Gewicht	9,279 kg
VPE 2 Art	P06

VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	75,000 cm
VPE 2 Breite	60,000 cm
VPE 2 Länge	80,000 cm
VPE 2 Gewicht	45,616 kg

Nachhaltigkeit


REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen

Rechte Seite und Vorderansicht



Abmessungen in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
390	180	570	370	380	6,6 x 9

Abmessungen in in.


A	B	C	A1	C1	Ø
15,35	7,09	22,44	14,57	14,96	0,26 x 0,35

Montage und Abstände




(1) Bremswiderstand

mm
in.



Empfohlenes Schema

1 Bremswiderstand




A1: Antrieb oder externe Bremseinheit

A2: Bremswiderstand

PA, PB: Bus-DC

2 Bremswiderstände



A1: Antrieb oder externe Bremseinheit

A2: Bremswiderstand

PA, PB: Bus-DC