



### Hauptmerkmale

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Baureihe                             | Harmony XAC               |
| Produkt- oder Komponententyp         | Kontaktblock              |
| Komponentenname                      | XENT                      |
| Stromkreistyp                        | Steuerkreis<br>Stromkreis |
| Kontaktblockanwendung                | Not-aus-Knopf             |
| Typ des Kontaktblocks                | Einfach                   |
| Operatortyp                          | Rückstellung              |
| Produktkompatibilität                | XACD                      |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte | 3Ö                        |
| Betrieb der Kontakte                 | Gestuft schaltend         |

### Zusatzmerkmale

|                                                           |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschlüsse - Klemmen                                      | Schraubklemmenleisten, 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> mit oder ohne Kabelende<br>Schraubklemmenleisten, 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> mit oder ohne Kabelende |
| Mechanische Lebensdauer                                   | 3000000 Zyklen                                                                                                                                   |
| [Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom | 10 A                                                                                                                                             |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung                        | 400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1                                                                                              |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit                 | 4 kV entspricht IEC 60947-1                                                                                                                      |
| Kurzschlusschutz                                          | 6 A Sicherungsschutz von Patrone Sicherung Typ aM                                                                                                |
| Nennbetriebsleistung in W                                 | 3000 W AC-23B bei 400 V                                                                                                                          |
| Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1                             | (31-32)NC<br>(11-12)NC<br>(21-22)Ö                                                                                                               |
| Produktgewicht                                            | 0,04 kg                                                                                                                                          |

### Montage

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Normen                           | EN/IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr. 14  |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...70 °C                                     |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                     |
| Vibrationsfestigkeit             | 15 Gn (f= 10...500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 |
| Stoßfestigkeit                   | 70 gn entspricht IEC 60068-2-27                 |
| Überspannungskategorie           | Klasse II entspricht IEC 61140                  |

### Verpackungseinheiten

|               |        |
|---------------|--------|
| VPE 1 Art     | PCE    |
| VPE 1 Menge   | 1      |
| VPE 1 Höhe    | 3,6 cm |
| VPE 1 Breite  | 5,3 cm |
| VPE 1 Länge   | 5,9 cm |
| VPE 1 Gewicht | 42,0 g |
| VPE 2 Art     | S01    |
| VPE 2 Menge   | 30     |

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 2 Höhe    | 15,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 15,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 1,462 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                 | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Frei von REACH-SVHC              | Ja                                                                                                                                                |
| EU-RoHS-Richtlinie               | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                       |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                                                                                                                                |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                                                                          |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                |
| WEEE                             | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|