



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Separate Teile für Controller
Zubehör / Teilekategorie	Steuerungszubehör
Produktspezifische Anwendung	Hebeanw. f. geringe Lasten
Produktkompatibilität	XKB
Zubehör / Teiletyp	Potentiometer
Einsatzbedingungen	Für Anwendungen, die einen erweiterten Neutralleiterbereich erfordern
Ohmscher Widerstand	4700 Ohm
Größe	15 mm

Zusatzmerkmale

Normen	UTE 93-265
Eigenschaft des Potentiometers	Lineare Funktion Kontin. Rotationsbetrieb
Öffnungswinkel	360 °
Mechanische Lebensdauer	3000000 Zyklen
Mittellanzapfung	Kabel zum Terminal
Totzone Mittellanzapfung	40 °
Verlustleistung in W	3 W 85 °C
Anschlüsse - Klemmen	Frei bewegliche Anschlussleitungen von gelöteten Standard-Markierungsplatten
Produktgewicht	0,055 kg

Montage

Montagemodus	Am Gehäuse
--------------	------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	5,8 cm
VPE 1 Länge	6,3 cm
VPE 1 Gewicht	63,0 g

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------