



### Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Separate Teile für Controller
Zubehör / Teilekategorie	Steuerungszubehör
Produktspezifische Anwendung	Hochlastthebeanwendungen
Produktkompatibilität	XKM
Zubehör / Teiletyp	Kontaktblock
Anzahl der Kontakte	4
Typ des Kontaktdurchschlags	Standard

### Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Klemmschraubenleiste, Klemmkapazität: 1 x 1,5 - 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Betrieb der Kontakte	Gestuft schaltend Doppelunterbrechung
[I <sub>th</sub> ] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft	20 A entspricht IEC 337-1 20 A entspricht NF C 63-140 20 A entspricht VDE 0660
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V AC/DC entspricht IEC 158-1 500 V AC/DC entspricht NF C 20-040 500 V AC/DC entspricht VDE 0110 600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
Positivöffnung	Mit
Ansprechzeit bei offenem Eing.	25 MOhm bei 1 A entspricht NF C 93-050
Kurzschlusschutz	20 A Patrone Sicherung Typ gG entspricht IEC 337-1B 20 A Patrone Sicherung Typ gG entspricht VDE 0660 part 2
Elektrische Lebensdauer	3000000 Zyklen DC induktiv Belastung bei 120 V, Stromzufuhr unterbrochen = 75 entspricht IEC 337-1 DC-11, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn 0,5 3000000 Zyklen DC induktiv Belastung bei 24 V, Stromzufuhr unterbrochen = 70 entspricht IEC 337-1 DC-11, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn 0,5 3000000 Zyklen DC induktiv Belastung bei 48 V, Stromzufuhr unterbrochen = 75 entspricht IEC 337-1 DC-11, Betriebsgeschwindigkeit <60 cyc/mn 0,5
Produktgewicht	0,31 kg

### Montage

Normen	CENELEC EN 50013
--------	------------------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	9,0 cm
VPE 1 Länge	15,5 cm
VPE 1 Gewicht	321,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	26
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	8,807 kg

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------