



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Inductive proximity sensors XS
Name der Reihe	„General Purpose“
Sensortyp	Induktiver Näherungssensor
Produktspezifische Anwendung	-
Bezeichnung des Sensors	XSD
Sensorausführung	Bauform 80 x 80 x 40
Größe	40 mm
Gehäusety	Befestigt
Gehäusematerial	Kunststoff
Typ des Ausgangssignals	Digital
Verdrahtungstechnik	4-drahtig
Nennschaltabstand	60 mm
Diskrete Ausgangsfunktion	1S+1Ö
Diskreter Ausgangstyp	PNP
Elektrische Verbindung	Schraubklemmenanschluss
Nennhilfsspannung [UH,nom]	12 - 48 V DC
Schutzart (IP)	IP67

Zusatzmerkmale

Erfassungsfläche	Vorne
Versenkt montierbar	Nicht bündig montierbar
Material	Kunststoff
Material der Vorderseite	Kunststoff
Typ des Ausgangsstroms	DC
Kabeleinführung	1 Kabeleinführung für Pg 13,5 Kabelverschraubung
Schaltleistung in mA	<= 200 mA
Taktfrequenz	<= 50 Hz
Beschriftung	CE
Tiefe	40 mm
Höhe	100 mm
Breite	80 mm

Montage

Produktzertifizierungen	CCC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,8 cm
VPE 1 Breite	15,1 cm
VPE 1 Länge	9,0 cm
VPE 1 Gewicht	494,0 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	11
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	5,78 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------