



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Photoelectric sensors XU
Bezeichnung des Sensors	XUF
Nennschaltabstand	1 M XUFZ01 0,05 M 0,05 m XUFZ02
Anschlussyp	M2,6 x 0,45, Standardgewindeendhülse

Zusatzmerkmale

Typ des elektronischen Sensors	Optoelektronischer Sensor
Sensorausführung	Glasfaserausführung
Produktbestimmung	XUDA
Glasfasermaterial	PMMA
Schutzmantelmaterail	PE
Erkennungssystem	Einweg-Lichtschanke
Verwendung der Glasfasern	Präzise Positionierung
Glasfaserlänge	2 m
Außendurchmesser	1 mm
Min. Biegeradius	10 mm
Gewindetyp	M3 x 0,5
LWL-Kern	1 x Ø 0,5 mm
Produktgewicht	0,045 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C
Vibrationsfestigkeit	+/-1,5 mm (f= 10...55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6 7 gn (f= 10...55 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit	30 gn (Dauer = 11 ms) entspricht IEC 60068-2-27
Schutzart (IP)	IP64 conforming to IEC 60529 IP641 conforming to NF C 20-010

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,03 cm
VPE 1 Breite	13,46 cm
VPE 1 Länge	13,97 cm
VPE 1 Gewicht	0,04 kg
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm

VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,953 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------