



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Radio frequency identification XG
Zubehör / Teilekategorie	Anschlusszubehör
Zubehör / Teiletyp	Verbindungsleitung
Produkt- oder Komponententyp	Ethernet-Kupferkabel
Produktkompatibilität	XUW XGSZ33ETH XGSZ33EIP
Zubehör / Zielkategorie	Ethernet Netzwerk

Zusatzmerkmale

Kabellänge	3 m
Übertragungsgeschwindigkeit	100 Mbit/s
Übertragungsmedium	2 verdrehte, abgeschirmte Kabelpaare
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	5e
AWG-Messgerät	AWG 26
Elektrische Verbindung	1 Stecker, M12 gerade Steckverbinder mit 4 Pin(s) - Verschlüsselungstyp: Codierung D 1 Stecker, RJ45 gerade Steckverbinder mit 4 Pin(s)
Leitermaterial	Kupfer
Material der Abdeckung	PUR

Montage

Schutzart (IP)	IP67
Normen	EIA/TIA-568 IEC 60754-1 ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,400 cm
VPE 1 Breite	18,300 cm
VPE 1 Länge	18,500 cm
VPE 1 Gewicht	154,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	15 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,871 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Verdrahtungsplan

