



## Hauptmerkmale

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Baureihe                      | Harmony XVB Universal                         |
| Produkt- oder Komponententyp  | Anzeigeleiste                                 |
| Typ der Anzeigeeinheit        | Beleuchtete Einheit                           |
| Signaltyp                     | Stetig leuchtend                              |
| Montagedurchmesser            | 70 mm                                         |
| Komponentenname               | XVBC                                          |
| Material                      | Polykarbonat                                  |
| Lichtquelle                   | Ohne Leuchtmittel, blau                       |
| Lampentyp                     | Glühlampe mit BA 15d Sockel<br>Geschützte LED |
| [UH,nom]<br>Nennhilfsspannung | <= 250 V                                      |

## Zusatzmerkmale

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bauweise                                  | Kundenbaugruppe, bis 5 Anlagen                      |
| Max. Verlustleistung in W                 | 7 W                                                 |
| Anschlüsse - Klemmen                      | Schraubklemmenleisten, <= 1 x 1,5 mm² mit Kabelende |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung        | 250 V entspricht IEC 60947-1                        |
| Nennspannungsgrenze                       | 0,85 - 1,1 Un entspricht IEC 60947-5-1              |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV entspricht IEC 60947-1                         |
| CAD-Gesamtbreite                          | 70 mm                                               |
| CAD-Gesamthöhe                            | 63 mm                                               |
| CAD-Gesamttiefe                           | 70 mm                                               |

## Montage

|                                  |                                                                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verschmutzungsgrad               | 2                                                                                               |
| Produktzertifizierungen          | CCC[RETURN]EAC[RETURN]CSA C22-2 No 14[RETURN]UL 508                                             |
| Normen                           | EN/IEC 60947-5-1                                                                                |
| Beschichtung                     | TC                                                                                              |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...70 °C                                                                                     |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...50 °C: LED<br>-25...70 °C: Glühlampe                                                      |
| Schutzart gegen Stromschlag      | Klasse I auf Tragrohr entspricht IEC 61140<br>Klasse II auf Grundgerät entspricht IEC 61140     |
| Schutzart (IP)                   | IP65 auf Befestigungsfuß XVBZ0 entspricht IEC 60529<br>IP66 auf Grundgerät entspricht IEC 60529 |
| Schutzart (NEMA)                 | Type 4X entspricht UL (Innenraum)                                                               |

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 7,8 cm  |
| VPE 1 Breite  | 10,6 cm |
| VPE 1 Länge   | 14,4 cm |
| VPE 1 Gewicht | 137,0 g |
| VPE 2 Art     | S03     |
| VPE 2 Menge   | 36      |

|               |          |
|---------------|----------|
| VPE 2 Höhe    | 30,0 cm  |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm  |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm  |
| VPE 2 Gewicht | 5,637 kg |

## Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                                                                             |
| REACH-Verordnung                    |  <a href="#">REACH-Deklaration</a>                               |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)                                                                                           |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                                                                                |
| RoHS-Richtlinie für China           |  <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                        |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     |  <a href="#">Ja</a>                                              |
| Umweltproduktdeklaration            |  <a href="#">Produktumweltprofil</a>                             |
| Kreislaufwirtschafts-Profil         | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |


## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Signalsäule ohne „Blitz“-Entladeeinheit

### Abmessungen

Die folgende Zeichnung zeigt die Mindestkonfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.




- (1) Basiselement XVBC21, muss separat bestellt werden
- (2) Leucht- oder Akustik-Signalelement
- (3) Abdeckung (im Lieferumfang des Basiselements XVBC21 enthalten)

| Anzahl der Leucht- oder Akustik-Signalelemente (ohne „Blitz“) | b in mm | b in in. |
|---------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1                                                             | 138     | 5,43     |
| 2                                                             | 201     | 7,91     |
| 3                                                             | 264     | 10,39    |
| 4                                                             | 327     | 12,87    |
| 5                                                             | 390     | 15,35    |

## Signalsäule mit „Blitz“-Entladeeinheit

### Abmessungen

Die folgende Zeichnung zeigt die Mindestkonfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.



- (1) Basiselement XVBC07, muss separat bestellt werden
- (2) Leucht- oder Akustik-Signalelement
- (3) „Blitz“-Element, muss separat bestellt werden

| Anzahl der Leucht- oder Akustik-Signalelemente außer „Blitz“-Röhre | b in mm | b in in. |
|--------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1                                                                  | 295     | 11,61    |
| 2                                                                  | 358     | 14,09    |
| 3                                                                  | 421     | 16,57    |
| 4                                                                  | 484     | 19,06    |