



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVR
Produkt- oder Komponententyp	Externe Linse
Kurzbezeichnung des Geräts	XVR3
Typ der Anzeigeeinheit	LED-Leuchtelement
Montagedurchmesser	100 mm
Lichtquelle	LED, klar
Geräteanwendung	Gabelstapler Fahrerloses Transportfahrzeug Planierdrape

Zusatzmerkmale

Signaltyp	Blitzlicht Drehlicht Blinkend
Bauweise	Fertig montiert
Material	PC (Polykarbonat)
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	107 mm
Produktgewicht	0,083 kg

Montage

Produktzertifizierungen	CE
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Vibrationsfestigkeit	7,1 gn

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,2 cm
VPE 1 Breite	15,6 cm
VPE 1 Länge	10,2 cm
VPE 1 Gewicht	183,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	39,7 cm
VPE 2 Länge	59,8 cm
VPE 2 Gewicht	2,84 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------