



Hauptmerkmale

| | |
|--------------------------|--|
| Baureihe | Telemecanique Cabling components |
| Zubehör / Teilekategorie | Verkabelungszubehör |
| Zubehör / Teiletyp | Stecker |
| Elektrische Verbindung | Gerader Stecker 1/2 20 UNF, 3 Stifte |
| Manschettenmaterial | Metall |
| LED-Statusanzeige | Ohne |
| Kabelverbindung | Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <math><0,75 \text{ mm}^2</math> / Klemmkapazität 3...6 mm |

Zusatzmerkmale

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Kabelverschraubungstyp | Pg 7 |
| Kabelsteckerbefestigung | Anschrauben |
| Betriebsbemessungsspannung Ue | 250 V AC |
| [In] Bemessungsstrom | 4 A |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Minimaler Isolationswiderstand | 1000 G Ω |
| Kontaktwiderstand | 8000 μ Ohm |
| Produktgewicht | 0,025 kg |

Montage

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...85 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 2,200 cm |
| VPE 1 Breite | 3,900 cm |
| VPE 1 Länge | 9,700 cm |
| VPE 1 Gewicht | 23,000 g |
| VPE 2 Art | S01 |
| VPE 2 Menge | 50 |
| VPE 2 Höhe | 15 cm |
| VPE 2 Breite | 15 cm |
| VPE 2 Länge | 40 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,320 kg |


Nachhaltigkeit

| | |
|--------------------|--|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Abmessungen



(1) Kabelverschraubung: Nr. 7, Kunststoff (Pg 7)

Anschlüsse und Schaltpläne

