





Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCE
Typ des Frontelements	Omnidirektionaler Betätiger
Produktkompatibilität	XCKP XCKD XCMD XCKT

Zugehöriges Gehäuse	ZCT21P16 ZCMD37L1 ZCMD81L1 ZCP28 ZCMD21C12 ZCT27G11 ZCT25N12 ZCT27P16 ZCD31 ZCMD39L5 ZCMD37L2 ZCD26 ZCP35 ZCMD29L5 ZCMD29L1 ZCT21N12 ZCMD61M12 ZCMD39L1 ZCD35 ZCMD21L2 ZCT26G11 ZCT27N12 ZCP27 ZCP21M12 ZCMD29L2 ZCT26N12 ZCD29 ZCD21M12 ZCMD21L5 ZCT28P16 ZCT26P16 ZCP37 ZCP25 ZCMD29C12 ZCMD25L2 ZCT28G11 ZCMD21L1 ZCP31 ZCMD41L2 ZCD29M12 ZCMD39L2 ZCT25G11 ZCD25 ZCMD81L2 ZCMD37L5 ZCD21 ZCMD25L5 ZCMD61C12 ZCMD69C12 ZCT28N12 ZCMD21L08U78 ZCD27 ZCMD81L5 ZCMD41L5 ZCD28 ZCMD25L1 ZCP21 ZCT21G11 ZCP29M12 ZCMD21L08R12 ZCMD41L1 ZCMD21M12 ZCT25P16 ZCP26 ZCP29 ZCD39 ZCP39 ZCD37
Bewegung des Steuerkopfes	Omnidirektional
Operatortyp	Spring rod Federrückstellung Metall (mit Acrylkauschuk-Manschette)
Ansatztyp	Multidirektionaler Ansatz

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch Betätiger nicht festgelegter Form
Positivöffnung	Ohne

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,0 cm
VPE 1 Breite	12,7 cm
VPE 1 Länge	1,7 cm
VPE 1 Gewicht	24,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	3 cm
VPE 2 Breite	13 cm
VPE 2 Länge	18 cm
VPE 2 Gewicht	300 g
VPE 3 Art	S01
VPE 3 Menge	80
VPE 3 Höhe	15 cm
VPE 3 Breite	15 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	1,92 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------