





Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCE
Typ des Frontelements	Drehkopf
Produktkompatibilität	XCKT XCMD XCKP XCKD
Zugehöriger Hebel	ZCY61 ZCY71

Zugehöriges Gehäuse	ZCP39
	ZCMD81L2
	ZCMD61M12
	ZCMD29L1
	ZCMD81L1
	ZCD21M12
	ZCD29
	ZCP31
	ZCMD37L5
	ZCT21N12
	ZCT28N12
	ZCMD21L2
	ZCT21G11
	ZCP35
	ZCMD39L1
	ZCMD29L2
	ZCD27
	ZCD39
	ZCD28
	ZCMD21L1
	ZCMD21L08U78
	ZCT27P16
	ZCP28
	ZCP27
	ZCMD21L5
	ZCT26N12
	ZCMD21C12
	ZCD35
	ZCMD41L5
	ZCMD39L2
	ZCT27N12
	ZCMD21M12
	ZCD31
	ZCD29M12
	ZCMD25L1
	ZCP21
	ZCT25P16
	ZCT28G11
	ZCT25N12
	ZCMD29L5
	ZCMD69C12
	ZCD26
	ZCT28P16
	ZCP29M12
	ZCMD29C12
	ZCP37
	ZCP25
	ZCT27G11
	ZCMD21L08R12
	ZCP29
	ZCD37
	ZCMD41L2
	ZCT25G11
	ZCMD25L2
	ZCD21
	ZCP21M12
	ZCD25
	ZCT26P16
	ZCMD61C12
	ZCT26G11
	ZCMD81L5
	ZCP26
	ZCMD39L5
	ZCMD25L5
	ZCMD37L1
	ZCMD41L1
	ZCT21P16
	ZCMD37L2
	ZCMD4D
	ZCMD4DL1
	ZCMD4DL2
	ZCMD4DL3
	ZCMV41L03
	ZCMV21M12
	ZCMV21D44
	ZCMD21AM4
	ZCMV29M12
	ZCMV29D44
	ZCMD29AM4

Bewegung des Steuerkopfes	Drehachse
Operatortyp	Rastend ohne Antrieb stay put Metall
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung, 2 Richtungen

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch eine spezifische Nocke
Positivöffnung	Ohne

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,6 cm
VPE 1 Breite	3,2 cm
VPE 1 Länge	4,8 cm
VPE 1 Gewicht	54,0 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------