





Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCE
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKT XCMD XCKP XCKD

Zugehöriges Gehäuse	ZCP29 ZCD39 ZCP26 ZCMD69C12 ZCD21M12 ZCMD29L2 ZCMD39L5 ZCD27 ZCMD29C12 ZCT25G11 ZCT28N12 ZCMD21M12 ZCP21M12 ZCD28 ZCMD61C12 ZCT27N12 ZCMD21C12 ZCMD81L5 ZCT27G11 ZCT26P16 ZCMD21L2 ZCT25N12 ZCP25 ZCP29M12 ZCT27P16 ZCT21P16 ZCD35 ZCMD41L2 ZCD29M12 ZCMD25L5 ZCMD21L08U78 ZCT21G11 ZCT28G11 ZCP31 ZCMD37L5 ZCD29 ZCT26N12 ZCMD39L2 ZCP21 ZCT25P16 ZCP37 ZCMD61M12 ZCD37 ZCP39 ZCMD25L2 ZCMD37L2 ZCP35 ZCT26G11 ZCD26 ZCMD41L1 ZCD25 ZCMD29L1 ZCMD39L1 ZCP27 ZCMD41L5 ZCMD81L2 ZCD31 ZCMD37L1 ZCMD21L1 ZCMD29L5 ZCMD25L1 ZCMD21L5 ZCT28P16 ZCD21 ZCP28 ZCMD81L1 ZCT21N12 ZCMD21L08R12
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Rollenhebel mit Stößel Federrückstellung Metall (einklappbar)
Ansatztyp	Seitliche Anfahrrichtung, 1 Richtung

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Durch 30° Nocke
Positivöffnung	Mit

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,52 cm
VPE 1 Breite	7,11 cm
VPE 1 Länge	10,92 cm
VPE 1 Gewicht	0,36 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------