

ZCKD109

ZCKD-Positionsschalterkopf, Metall- Kuppenstößel mit Kappe



Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCKD
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCKM XCKL
Zugehöriges Gehäuse	ZCKL8 ZCKMD39 ZCKM6H29 ZCKMD39H7 ZCKL7 ZCKL5H7 ZCKM8H29 ZCKLD31H7 ZCKM8 ZCKM9H29 ZCKM1H7 ZCKMD39H29 ZCKM7 ZCKMD31 ZCKL1H7 ZCKLD31 ZCKM1 ZCKLD39H7 ZCKM5 ZCKM7H29 ZCKL1 ZCKLD39 ZCKL6 ZCKMD35 ZCKLD37H7 ZCKM5H29 ZCKM5H7 ZCKMD35H7 ZCKLD35H7 ZCKMD37 ZCKL5 ZCKMD31H7 ZCKM7H7 ZCKMD35H29 ZCKLD35 ZCKMD37H29 ZCKMD31H29 ZCKL8H7 ZCKM8H7 ZCKM9 ZCKM6 ZCKL7H7 ZCKLD37 ZCKMD37H7 ZCKL6H7 ZCKM6H7 ZCKM1H29
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Kuppenstößel Federrückstellung Metall (mit Schutzbalg)
Ansatztyp	Vertikalansteuerung, 1 Richtung

Zusatzmerkmale

Schalterbetätigung	Am Ende
Positivöffnung	Mit
Material des Frontelements	Kunststoff

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm
VPE 1 Breite	8,000 cm
VPE 1 Länge	3,500 cm
VPE 1 Gewicht	40,000 g
VPE 2 Art	S01
VPE 2 Menge	28
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	15,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	1,378 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------