



### Principales

|                                    |                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                              | Kaedra                                                                               |
| Type de produit ou équipement      | Coffret étanche                                                                      |
| Type d'extensibilité               | Coffret d'interface                                                                  |
| Accessoires inclus avec le coffret | 4 plaques pour control bouton-poussoir<br>1 plaque pour sorties d'alimentation 65x85 |
| Type de châssis plein              | Sans châssis plein                                                                   |

### Complémentaires

|                                         |                                                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Installation du coffret                 | En saillie                                                                       |
| Classe d'isolation électrique           | Classe II<br>Double isolation                                                    |
| Nombre d'ouvertures en zone d'interface | 4                                                                                |
| Nombre de plaques                       | 1 pour prises d'alimentation 65x85<br>4 pour bouton-poussoir de commande         |
| Équipement fournis                      | 1 plaque pour sortie de courant de 65 x 85<br>4 plaque pour commande du poussoir |
| Type de face avant                      | Opaque                                                                           |
| [In] courant assigné d'emploi           | 63 A                                                                             |
| Nbre coupe-circuit auto PG ISO          | 3                                                                                |
| Matière du coffret                      | Polymère auto-extinguible                                                        |
| Dimension de base                       | 90 x 100 mm                                                                      |
| Largeur                                 | 138 mm                                                                           |
| Hauteur                                 | 610 mm                                                                           |
| Profondeur                              | 160 mm                                                                           |
| Profondeur interne                      | 88 mm                                                                            |
| Couleur                                 | Habillage: gris clair (RAL 7035)                                                 |

### Environnement

|                                        |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normes                                 | EN 50262<br>CEI 670<br>CEI 60529<br>EN 50102<br>CEI 60439-3                                                                        |
| Tenue au feu                           | 750 °C se conformer à CEI 60695-2-1                                                                                                |
| Degré de protection IP                 | IP65 se conformer à CEI 60529                                                                                                      |
| Tenue aux chocs IK                     | IK09 se conformer à EN 50102                                                                                                       |
| Caractéristiques environnement (UV)    | Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010<br>Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013 |
| Catégorie de surtension                | II                                                                                                                                 |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C                                                                                                                        |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                 |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                              |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a> |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                            |