



Principales

Gamme	Resi9
Gamme de produit	SF'clic
Nom du produit	Resi9 SF'clic
Description des pôles	1P + N
Type de produit ou équipement	Sectionneur fusible
Nom de l'appareil	SF'clic
Nombre de pôles protégés	1
Normes	NF C 61-201
Certifications du produit	NF

Complémentaires

[In] courant assigné d'emploi	25 A
Type de fusible	B
Taille du fusible	10,3 x 31,5 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	690 V
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Bar'clic
Pas de 9 mm	2
Hauteur	81 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	66 mm
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,75...10 mm² rigide Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,75...4 mm² rigide Borniers à vis-étrier1 câble(s) 0,5...6 mm² souple Borniers à vis-étrier2 câble(s) 0,75...4 mm² souple
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Couple de serrage	2 N.m

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Degré de pollution	3
Température ambiante de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes