

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVR
Produkt- oder Komponententyp	Warnlampe
Kurzbezeichnung des Geräts	XVR3
Typ der Anzeigeeinheit	LED-Leuchtelement
Tonsignalisierung	Akustikelement: 70...90 dB bei 1 m
Montagedurchmesser	100 mm
Lichtquelle	LED, orange
Geräteanwendung	Gabelstapler Planierdrape Fahrerloses Transportfahrzeug

Zusatzmerkmale

Signaltyp	Drehlicht Blinkend Blitzlicht
Bauweise	Fertig montiert
Material	PC (Polycarbonat): Linsen PBT (Polybutylenterephthalat) + PC (Polycarbonat): Gehäuse EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk): Sockel
[UH,nom] Nennhilfsspannung	12 - 24 V DC
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	10-30 V DC
Einschaltstrom	3 A
Leistungsaufnahme in W	3,1 W
Beschriftung	CE
Installationsrichtung	Aufrecht Innenbereich Seitlich Innenbereich Umgekehrt Innenbereich Aufrecht Außereinsatz
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Leistungsaufnahme	3000 mA
Länge	100 mm
Breite	100 mm
Höhe	139 mm
Produktgewicht	0,538 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	35...85 % Betauung nicht zulässig
Vibrationsfestigkeit	4,6 gn (seitlich) 4,6 gn (umgekehrt) 7,1 gn (Aufrecht)
Schutzart (IP)	IP23 (seitlich) IP23 (umgekehrt) IP23 (Aufrecht)

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	13,5 cm
VPE 1 Breite	13,85 cm
VPE 1 Länge	18,5 cm
VPE 1 Gewicht	660 g


Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung


Garantie	18 Monate
----------	-----------

Abmessungen




Schalttafelausschnitt


Gerade Verdrahtung



Seitliche Verdrahtung



Verdrahtungsplan



- (1) Grün
- (2) Rot
- (3) Gelb
- (4) Schwarz
- (5) Weiß
- (6) LED
- (7) Summer
- (8) Kom
- (9) Sicherung (Nennstrom > 2 A)