



Principales

Gamme de produit	Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Type de produit ou équipement	Processeur
Type de connexion intégrée	Port USB

Complémentaires

Concept	Transparent Ready classe B
Services Web	Pages d'accueil Propriétés État de l'unité centrale
Logiciel de programmation	Unity Pro
Service communication	Messagerie Modbus 100 mots, 200 E/S de messages par seconde
Type du processeur	Spear 320s
Longueur du mot	32 bit
Limites de la tension d'alimentation	4,75...5,25 V
Fréquence d'horloge	333 MHz
Topologie	Multipoint Modbus
Protocole de port de communication	Modbus RS485/RS232 - 1 RJ45 19200 bps - à 2 câbles
Méthode d'accès	Maître /esclave
Paramètres de contrôle	CRC-16 pour Modbus
Adressage	1...247 Modbus
Etat défaillant	Mode d'E/S sûr
Description de la mémoire	Mémoire programme IEC 3584 ko Mémoire programme LL984 3584 ko
Mots registre	26048
Capacité processeur limite E/S	2 048 entrées/2 048 sorties
Nombre d'appareils	32 Modbus
Temps exact pour exécuter une instruction de 1 kilo	83 ns
Signalisation locale	Pour processeur en marche (RUN) 1 LED (vert) Pour défaut processeur ou système (ERR) 1 LED (rouge) Pour erreur de module E/S (E/S) 1 LED (rouge) Pour fonctionnement canal 0 (CH0) 1 LED (jaune) Pour fonctionnement canal 1 (CH1) 1 LED (jaune)
Marquage	CE
Consommation électrique	500 mA à 5 V CC
Format du module	Standard
Montage du produit	Rail DIN symétrique 35 mm
Hauteur	60,6 mm
Largeur	144 mm
Profondeur	53,47 mm
Poids du produit	0,159 kg


Environnement

Matière	Lexan
Tenue diélectrique	0 V pas isolé RS485/RS232 5000 V pendant 1 minute RS485
Certifications du produit	C-Tick[RETURN]FM
Normes	EN/CEI 61131-2 CSA C22.2 No 142 UL 508
Degré de protection IP	IP20
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn pendant 11 ms vibrations sinusoïdales
Tenue aux décharges électrostatiques	6 KV contact se conformer à EN/CEI 61131-2 zone B 6 KV contact se conformer à IACS E10 8 kV dans l'air se conformer à EN/CEI 61000-4-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	15 V/m 80...2700 MHz se conformer à EN/CEI 61000-4-3
Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	5...96 %
Altitude de fonctionnement	<= 2000 m

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Processeur et adaptateur d'options sur une base typique



Montage sur mur

