



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVS
Produkt- oder Komponententyp	Mehrtonsirene
Kurzbezeichnung des Geräts	XVS

Zusatzmerkmale

Farbe	Weiß
Material	PC (Polycarbonat): Rückseitige Abdeckung PC (Polycarbonat)/ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): vorne PC (Polycarbonat)/ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Rückseite
Produktgewicht	1,2 kg
Beschriftung	CE
Montagehalterung	Klammer
Befestigungsmodus	3 holes Ø 9 mm
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Leistungsaufnahme	50 mA bei 240 V
Elektrische Verbindung	Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,33 mm² / AWG 22 (Signalschaltkreis) Kabel: 6,5...8,5 mm, 0,52 mm² / AWG 20 (Stromkreis)
Breite	140 mm
Höhe	114 mm
Tiefe	223 mm

Montage

Signaltyp	43-Ton-Sirene
Normen	IEC 61000-6-3 IEC 60947-5-1 EN 60947-01 IEC 61000-6-2
Produktzertifizierungen	UL
Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...50 °C
Überspannungskategorie	Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP)	IP53 entspricht IEC 60529
Nennhilfsspannung [UH,nom]	240 V AC
Geräuschpegel	0...105 dB (kontinuierlicher oder intermittierender Ton) bei 1 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	15,5 cm
VPE 1 Breite	15,5 cm
VPE 1 Länge	27,5 cm
VPE 1 Gewicht	1,55 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	10,676 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Sirene

Abmessungen

mm
in.

