



Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony XVU
Produkt- oder Komponententyp	Modulare Signalsäule
Zubehör / Teiletyp	Montageplatte
Zubehör / Teilekategorie	Montage- und Befestigungszubehör
Komponentenname	XVU
Montagedurchmesser	60 mm

Zusatzmerkmale

Anzahl der Kontakte	3
Montagehalterung	Direktmontage
Produktkompatibilität	Oben: AC Gehäuse Oben: DC Gehäuse Oben: schwenkbare Montagehalterung
Material	PBT (Polybutylenterephthalat) V-0 flammenhemmender Stoff entspricht UL 94 ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) PC (Polykarbonat)
Gehäusefarbe	Schwarz
Anschlüsse - Klemmen	Einschieben
[UH,nom] Nennhilfsspannung	24 V AC/DC 110 - 240 V AC
Länge	17 mm
Produktgewicht	0,063 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Schutzart (IP)	IP65
Produktzertifizierungen	CSA[RETURN]UL[RETURN]CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9 cm
VPE 1 Breite	13,3 cm
VPE 1 Länge	9,1 cm
VPE 1 Gewicht	150 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm

VPE 2 Gewicht	4,44 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	192
VPE 3 Höhe	60 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	70 cm
VPE 3 Gewicht	36,8 kg

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	 Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Feste Einheit

Abmessungen




Montage einer modularen Signalsäule




Zeichnung	Teilenummer	Teilebezeichnung
A1	-	Obere Abdeckung
-	Obere Abdeckung (Silber)	
A2	XVUC9S	Buzzer-Einheit
XVUC9SQ	Buzzer-Einheit (Silber)	
A3	XVUC23	Grüne LED-Einheit
XVUC24	Rote LED-Einheit	
XVUC25	Orange LED-Einheit	
XVUC26	Blaue LED-Einheit	
XVUC27	Weißer LED-Einheit	
XVUC28	Gelbe LED-Einheit	
A4	XVUC29	Multi-LED-Einheit
A5	XVUC29P	Multi-LED-Einheit, Impulssignal
A6	XVUC9V	Sound-Einheit
A7	XVUC9VP	Sound-Einheit, Impulssignal
A8	XVUC020	Extender
XVUC020Q	Extender (Silber)	
A9	XVUC21B	DC-Gehäuse


Empfohlene Montage



Nicht empfohlene Montage



Beleuchtete Einheiten, Multi-LED-, Akustikeinheiten - Verdrahtung



- (A) Befestigungseinheit
(1) Abmessungen der Verdrahtung
(2) Push-in-Leitungsverbinder
(3) Sicherung: 2A, 250V
(4) Sicherung: 0,5A, 125V
(5) Modulare Signalsäulen 24V AC/DC
(6) Modulare Signalsäulen 100 bis 240 VAC
L1 Beleuchtete LED-Einheiten
bis
L5: