



### Principales

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Type de produit ou équipement           | Blocs différentiels Vigi |
| Nom de l'appareil                       | Vigi NG125               |
| Description des pôles                   | 4P                       |
| [In] courant assigné d'emploi           | 63 A                     |
| Type de réseau                          | CA                       |
| Sensibilité du différentiel             | 300 mA                   |
| Temporisation protection différentielle | Sélectif                 |
| Classe de protection différentielle     | Type A                   |

### Complémentaires

|                                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ                                                                                                     |
| Fréquence du réseau                            | 50/60 Hz                                                                                                   |
| [Ue] tension assignée d'emploi                 | 230...415 V CA 50/60 Hz                                                                                    |
| Technologie différentiel                       | Indépendant de la tension                                                                                  |
| [Ui] tension assignée d'isolement              | 690 V CA 50/60 Hz se conformer à IEC/EN 60947-2                                                            |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs     | 8 kV se conformer à IEC/EN 60947-2                                                                         |
| Support de montage                             | Rail DIN symétrique 35 mm                                                                                  |
| Connexion électrique sur disjoncteur           | Par vis                                                                                                    |
| Pas de 9 mm                                    | 9                                                                                                          |
| Hauteur                                        | 118 mm                                                                                                     |
| Largeur                                        | 189 mm                                                                                                     |
| Profondeur                                     | 81 mm                                                                                                      |
| Poids du produit                               | 0,45 kg                                                                                                    |
| Durée de vie électrique                        | 10000 cycle se conformer à IEC/EN 60947-2                                                                  |
| Mode de raccordement                           | Borne du type à cage 1...35 mm <sup>2</sup> souple<br>Borne du type à cage 1,5...50 mm <sup>2</sup> rigide |
| Longueur de dénudage des fils                  | 20 mm                                                                                                      |
| Couple de serrage                              | 3,5 N.m                                                                                                    |

### Environnement

|                                 |                                                               |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Normes                          | IEC/EN 60947-2 :Annex B                                       |
| Degré de protection IP          | IP40 conforming to IEC/EN 60947-2                             |
| Degré de pollution              | 3 se conformer à IEC/EN 60947-2                               |
| Compatibilité électromagnétique | Tenue aux ondes 8/20 µs, 5000 A se conformer à IEC/EN 60947-2 |
| Tropicalisation                 | 2 se conformer à CEI 60068-1                                  |
| Humidité relative               | 95 % à 55 °C                                                  |
| Altitude de fonctionnement      | 2000 m                                                        |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACh                    |  <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations                                                                                                                                                                   |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                      |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |