Produktdatenblatt
Eigenschaften

ZART8L
Basisfunktionen 2 Hilfsdrucktaster, LEDs

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony eXLhoist
Produkt- oder Komponententyp	Handheld für Fernbedienung
Kurzbezeichnung des Geräts	ZART
Steuertastentyp	6 konfigurierbar Motion-Drucktaster 2 konfigurierbar Zusätzlicher Drucktaster

Zusatzmerkmale

Material	Gehäuse: PC (Polykarbonat) Gehäuse: PBT (Polybutylenterephthalat) Abdeckung: PP (Polypropylen) Schutzabdeckung: EPDM-Kautschuk
Funktion verfügbar	Funktion Beschleunigungsmesser
Anzeigetyp	4 LEDs
Betriebsabstand	50 m
Mechanische Robustheit	Fallbeständigkeit 4,5 m entspricht IEC 60068-2-27
Kommunikationsnetztyp	Drahtlos: Bluetooth, niedrige Energie
Übertragungsfrequenz	2,4 GHz
Max. Schaltabstand	100 m im freien Feld
Reaktionszeit	< 300 ms bei Vollduplex
Ladedauer	900 s
Autonomie	30 h
Mechanische Lebensdauer	5000000 Zyklen
Lebensdauer	5 Jahr(e)
Breite	100 mm
Höhe	340 mm
Tiefe	90 mm
Produktgewicht	0,65 kg

Montage

Funkvereinbarung	SRRC ARIB ANATEL ICASA FCC RSS
Schutzart (IP)	IP65
Schutzart (NEMA)	NEMA 4
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20…45 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Aufbewahrungshöhe	0…3000 m
Vibrationsfestigkeit	0,075 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
Stoßfestigkeit	100 gn entspricht IEC 60068-2-27

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 % bei -20…60 °C Betrieb
Produktzertifizierungen	KC[RETURN]C-Tick[RETURN]EAC[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]CE[RETURN]JIS

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	10,7 cm
VPE 1 Breite	10,2 cm
VPE 1 Länge	33,6 cm
VPE 1 Gewicht	734,0 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	4
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	3,45 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate

Abmessungen