



### Principales

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Gamme de produit              | BC Imprego                 |
| Type de produit ou équipement | Transformateur de type sec |
| Type de réseau                | CA                         |
| Type d'installation           | Intérieure                 |

### Complémentaires

|                                   |                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Type de refroidissement           | AN (air naturel)                                     |
| Puissance nominale                | 10 kVA                                               |
| Fréquence du réseau               | 50/60 Hz                                             |
| Classe thermique                  | Classe F                                             |
| Phase description                 | Monophasé                                            |
| Tension primaire                  | 230 V                                                |
| Niveau d'isolation                | 1,1 KV (primaire)<br>1,1 kV (secondaire)             |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 1,1 KV (primaire):CA<br>1,1 kV circuit secondaire:CA |
| Tension au secondaire             | 230 V avec point intermédiaire:                      |
| Couplage                          | Li00                                                 |
| Echauffement                      | 100 K (enroulement)(enroulement)                     |
| Tension de l'impédance            | 2,8 %                                                |
| Pertes à vide                     | 90 W                                                 |
| Pertes de charge                  | 280 W                                                |
| Altitude de fonctionnement        | < 1000 m                                             |
| Matière des enroulements          | Aluminium                                            |
| Classe de température             | H                                                    |
| Matière d'isolation               | Imprégné(BT)                                         |
| Mode d'installation               | Fixe                                                 |
| Degré de protection IP            | IP00                                                 |
| Poids du produit                  | 80 kg                                                |
| Hauteur                           | 520 mm                                               |
| Largeur                           | 262 mm                                               |
| Longueur                          | 405 mm                                               |
| Niveau de puissance sonore        | 65 dBà1 m                                            |
| Appareil de protection            | Vigitherm                                            |

## Environnement

|                                        |                                             |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Température de fonctionnement          | -25...40 °C pour C2                         |
| Température ambiante pour le stockage  | -25...50 °C C2                              |
| Certification environnementale         | 0...93 % (E2)                               |
| Certificat au feu                      | F1                                          |
| Catégorie de corrosivité atmosphérique | C3 durabilité moyenne (suivant ISO 12944-6) |
| Normes                                 | EN/CEI 61558-2-15                           |

## Durabilité de l'offre

|                       |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive RoHS UE     | En cours d'investigation                                                                                                                                                                   |
| Régulation RoHS Chine |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| DEEE                  | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |