



### Principales

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme de produit               | Harmony 9001K                        |
| Type de produit ou équipement  | Tête de manipulateur                 |
| Nom de l'appareil              | 9001K                                |
| Vente par quantité indivisible | 1                                    |
| Type d'unité de commande       | Ressort de rappel avec verrouillage  |
| Profil de l'unité de commande  | Tige opérationnelle de 80 mm de long |

### Complémentaires

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Matériau de la collerette                    | Métal                               |
| Diamètre de fixation                         | 30 mm                               |
| Poids du produit                             | 0,372 kg                            |
| Position de montage                          | Toutes positions                    |
| Forme de la tête de l'unité de signalisation | Octogonal                           |
| Description des contacts                     | Sans contact de contact             |
| Présentation du produit                      | Élément de base                     |
| Directive de l'opérateur                     | 4 sens                              |
| Type de commande                             | Ressort de rappel avec verrouillage |
| Dimension                                    | 30 mm                               |
| Rappel                                       | Vers le centre                      |

### Environnement


|                                        |                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traitement de protection               | TC                                                                                                                      |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C                                                                                                             |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C                                                                                                             |
| Catégorie de surtension                | Il se conformer à CEI 61140                                                                                             |
| Degré de protection IP                 | IP66 se conformer à CEI 60529                                                                                           |
| Tenue à l'environnement NEMA           | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4                                                   |
| Normes                                 | CEI 60947-5-1<br>UL 508<br>CEI 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>JIS C 852<br>CEI 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-1 |
| Certifications du produit              | NEMA[RETURN]UL 508                                                                                                      |
| Tenue aux vibrations                   | 7 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6                                                                       |
| Tenue aux chocs mécaniques             | 50 gn se conformer à CEI 60068-2-27                                                                                     |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACh                    |  <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                                           |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                           |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                      |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Position de montage du bloc de contacts

Vues du dessus et de l'arrière



(1) Il est possible de monter jusqu'à 3 niveaux de blocs de contacts (6 blocs maximum)

(2) Opérateur


(3) Encoche de position

(4) Côté 1

(5) Côté 2

## Découpe du panneau

### Dégagement





| Plaque de légendes | a mini. |      | b mini. |      |
|--------------------|---------|------|---------|------|
|                    | mm      | po.  | mm      | po.  |
| 9001KN2••          | 57.2    | 2.25 | 44.5    | 1.75 |
| 9001KN3••          | 57.2    | 2.25 | 50.8    | 2.00 |

## Détails des différentes découpes

2 solutions

mm  
in.



---

Positions de manette

---

