



### Principales

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Gamme de produit               | 9007                            |
| Nom de gamme                   | Fonderie à usage intensif       |
| Type de produit ou équipement  | Commutateur de fin de course    |
| Application                    | Interrupteur fonderie universel |
| Nom de l'appareil              | 9007T/FT                        |
| Type de carter                 | Fixe                            |
| Type de tête                   | Tête rotative                   |
| Vente par quantité indivisible | 1                               |

### Complémentaires

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Style d'embase                                   | Style B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Matière du corps                                 | Zinc moulé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mode de fixation                                 | Par le corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mouvement tête de commande                       | Tournant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Type de commande                                 | À rappel sans levier de commande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de séquences de contact                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fonctions disponibles                            | Position neutre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mouvement d'attaque                              | De gauche ou de droite<br>CW et CCW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type d'approche                                  | Approche latérale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Raccordement électrique                          | Borniers à vis-étrier AWG 22 à AWG 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entrée de câble                                  | 1 entrée pour M20 - 20 mm se conformer à BS 4568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre de pôles                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fonction interrupteur                            | SPDT-DB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Forme du contact                                 | Forme Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fonctionnement des contacts                      | À action brusque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Utilisation des contacts                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Matière des contacts                             | Cuivre argenté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ouverture positive                               | Sans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Couple minimal d'actionnement                    | 1,36 N.m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vitesse d'attaque maximale                       | 130 Ft/Min avec un angle de came de 30°, leviers uniquement<br>90 ft/min avec un angle de came de 45°, leviers uniquement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Angle d'actionnement                             | 6 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Course angulaire maximale                        | 89 °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Précision de répétition                          | +/- 0,004 pouce course linéaire de la came sur le levier de 1,5 po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Désignation code des contacts                    | A600, CA (Ue = 600 V) le = 5 A se conformer à désignation du calibre NEMA<br>A600, CA (Ue = 480 V) le = 6,25 A se conformer à désignation du calibre NEMA<br>A600, CA (Ue = 240 V) le = 12,5 A se conformer à désignation du calibre NEMA<br>A600, CA (Ue = 120 V) le = 20 A se conformer à désignation du calibre NEMA<br>P600, CC (Ue = 600 V) le = 0,2 A se conformer à désignation du calibre NEMA<br>P600, CC (Ue = 250 V) le = 1 A se conformer à désignation du calibre NEMA<br>P600, CC (Ue = 120 V) le = 5 A se conformer à désignation du calibre NEMA |
| [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe | 20 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 600 V (degré de pollution 3) se conformer à CEI 609470-1<br>600 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508<br>600 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                            |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 2,5 KV CA pendant 1 minute se conformer à CE<br>2,2 KV CA pendant 1 minute se conformer à UL<br>2,64 kV CA pendant 1 minute se conformer à CSA |
| Protection contre les courts-circuits      | 20 A classe Bussmann CC KTK-R-21 fusible, type instantané                                                                                      |
| Largeur                                    | 57,15 mm                                                                                                                                       |
| Hauteur                                    | 118,36 mm                                                                                                                                      |
| Profondeur                                 | 86,61 mm                                                                                                                                       |
| Poids du produit                           | 1,13 kg                                                                                                                                        |
| Description des bornes ISO n°1             | B (contact côté droit)<br>A (contact côté gauche)                                                                                              |

## Environnement

|                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue aux chocs mécaniques                        | 30 gn pour 9 ms se conformer à CEI 60068-2-27                                                                                                                                                     |
| Tenue aux vibrations                              | 10 gn (f= 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6                                                                                                                                                |
| Tenue à l'environnement NEMA                      | NEMA 1 se conformer à NEMA type 250<br>NEMA 2 se conformer à NEMA type 250<br>NEMA 4 se conformer à NEMA type 250<br>NEMA 12 se conformer à NEMA type 250<br>NEMA 13 se conformer à NEMA type 250 |
| Degré de protection IP                            | IP67 se conformer à CEI 60529                                                                                                                                                                     |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe 0 se conformer à CEI 61140                                                                                                                                                                 |
| Température ambiante de fonctionnement            | -23...85 °C                                                                                                                                                                                       |
| Température ambiante de stockage                  | -23...85 °C                                                                                                                                                                                       |
| Traitement de protection                          | Peinture grise résistante à la corrosion                                                                                                                                                          |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                 |
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                      |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                   |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              |  <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                  |