





Hauptmerkmale

Baureihe	Telemecanique Limit switches XC Standard
Name der Reihe	Standardformat
Produkt- oder Komponententyp	Positionsschalterkopf
Kurzbezeichnung des Geräts	ZCE
Typ des Frontelements	Rollenstößel
Produktkompatibilität	XCMD XCKT XCKD XCKP

Zugehöriges Gehäuse	ZCD37
	ZCMD37L1
	ZCP27
	ZCT27G11
	ZCMD21C12
	ZCD35
	ZCMD37L2
	ZCMD21L2
	ZCD31
	ZCMD25L5
	ZCT26N12
	ZCMD81L2
	ZCT28G11
	ZCD28
	ZCD27
	ZCT21N12
	ZCMD41L2
	ZCD26
	ZCMD37L5
	ZCMD21M12
	ZCT26P16
	ZCP29M12
	ZCMD41L1
	ZCD29M12
	ZCD21
	ZCMD29L1
	ZCMD29L5
	ZCT21G11
	ZCP21M12
	ZCMD61C12
	ZCMD81L5
	ZCMD39L5
	ZCT27N12
	ZCT25G11
	ZCMD29C12
	ZCMD21L08U78
	ZCMD25L2
	ZCD39
	ZCP26
	ZCP29
	ZCMD69C12
	ZCP39
	ZCP25
	ZCT25N12
	ZCMD25L1
	ZCT28N12
	ZCT27P16
	ZCP35
	ZCD25
	ZCMD39L1
	ZCD29
	ZCT26G11
	ZCD21M12
	ZCMD21L1
	ZCT21P16
	ZCMD41L5
	ZCP37
	ZCP28
	ZCMD21L08R12
	ZCP21
	ZCMD29L2
	ZCT25P16
	ZCMD81L1
	ZCMD39L2
	ZCMD61M12
	ZCP31
	ZCMD21L5
	ZCT28P16
Bewegung des Steuerkopfes	Linear
Operatortyp	Kuppenstößel Federrückstellung Metall
Ansatztyp	Vertikalansteuerung, 1 Richtung

Zusatzmerkmale

Positivöffnung	Mit
----------------	-----

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...70 °C
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	3 cm
VPE 1 Länge	2,5 cm
VPE 1 Gewicht	9 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	49 cm
VPE 2 Breite	94 cm
VPE 2 Länge	95 cm
VPE 2 Gewicht	0,09 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------