



Principales

Gamme de produit	Thorsman
Type de produit ou équipement	Prise murale
Nom de l'appareil	TP
Application	Installation légère
Diamètre de perçage	5,5 Mm béton 5,5 Mm brique 5 mm béton ALC
Profondeur de forage minimum	25 mm
Diamètre de la vis	3,5...5 mm
Matière	PEHD (polyéthylène haute densité)

Complémentaires

Capacité de charge pratique	Cisaillement: 0,5 kN pour béton C25 4,5) Charge de décrochage: 0,25 kN pour béton C25 6) Cisaillement: 0,4 kN pour brique pleine 4,5) Charge de décrochage: 0,2 kN pour brique pleine 6) Cisaillement: 0,1 kN pour béton de faible densité 500 et argile expansée 4,5) Charge de décrochage: 0,04 kN pour béton de faible densité 500 et argile expansée 6)
Capacité de charge pratique	Cisaillement: 50 kg pour béton C25 4,5) Charge de décrochage: 25 kg pour béton C25 6) Cisaillement: 40 kg pour brique pleine 4,5) Charge de décrochage: 20 kg pour brique pleine 6) Cisaillement: 10 kg pour béton de faible densité 500 et argile expansée 4,5) Charge de décrochage: 4 kg pour béton de faible densité 500 et argile expansée 6)
Nuance de la couleur	Jaune
Température ambiante de fonctionnement	-50...80 °C
Diamètre	5,5 mm
Longueur	22 mm

Environnement

Quantité du lot	Lot de 500
Vente par quantité indivisible	1
Poids du produit	0,00035 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises