A9L08122

Acti9 - Cartouche pour parafoudre - iPRD C8 - 8 kA - 460 - IT

Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche
Nom de l'appareil	C8-460
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique
Normes	EN 61643-11 CEI 61643-11: 2011
Labels qualité	CE

Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 2 + 3	
Technologie du parafoudre	MOV	
Destination du produit	Dispositif de protection contre les surtensions iPRD8r 3P Dispositif de protection contre les surtensions iPRD8r 4P	
Schéma de liaison à la terre	IT	
[Ue] tension assignée d'emploi	230400 V CA 50 Hz	
Courant nominal de décharge	2,5 kA	
Courant de décharge maximal	8 kA	
[Uc] tension maximale de service permanent	460 V	
[Up] niveau de protection en tension maximal	<2 kV	
Signalisation locale	Repère (blanc/rouge)	
Mode d'installation	Plug-in	
Support de montage	Dans module SPD	
Pas de 9 mm	2	
Hauteur	60 mm	
Largeur	18 mm	
Profondeur	60 mm	
Couleur	Blanc (RAL 9003)	
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate)	
Temps de réponse	< 25 ns	

Environnement

Degré de protection IP	IP20 face avant:
Humidité relative	590 %
Altitude de fonctionnement	02000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-2560 °C
Température ambiante de stockage	-4080 °C

Durabilité de l'offre

Emballage avec carton recyclé	Oui	
Numéro SCIP	69c83288-c50e-4b6b-b925-47ffc3769071	
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions	
Sans mercure	Oui	
Informations d'exemption RoHS	™ Oui	

Règlement RoHS chinois	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	Informations De Fin De Vie
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles