



Principales

Gamme de produit	Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Type de produit ou équipement	Base de sortie analogique

Complémentaires

Nombre de sorties analogiques	4
Format des données	16 bits complets signés
Plage sorties analogiques	+/- 10 V 12 bits + signe >= 1 kOhm 0...20 mA 12 bits + signe <= 0,6 kOhm
Capacité de charge max	1 µF
Erreur de précision absolue	+/- 0,2% de l'échelle complète +/- 10 V 25 °C +/- 0,25 % de déviation maximale +/- 10 V 60 °C +/- 0,3 % de déviation maximale 0...20 mA 25 °C +/- 0,4 % de déviation maximale 0...20 mA 60 °C
Dérive en température	10 %PE/°C +/- 10 V 60 °C 30 %PE/°C 0...20 mA 60 °C
Temps de mise à jour	2 ms
Pleine échelle	10 V +/- 10 V 2 mA 0...20 mA
Etat défaillant	Réinitialisation à l'échelle Maintien Réinitialisation à zéro
Isolement entre voies et terre	500 V CA pendant 1 minute
Puissance dissipée maximale en W	8,5 W
Type de protection	2 A interne à fusion lente
Protection court-circuit sortie	Avec circuit de tension
Besoin en puissance externe	+/- 30 V CC 24 V CC
Tension de mode commun admissible	250 V 47...63 Hz CA entre les canaux et la masse 250 V 47...63 Hz CC
Protection inversion de polarité	Interne
Marquage	CE
Signalisation locale	Pour statut du canal 4 LEDs
Consommation électrique	150 mA à 24 V CC à commande 530 mA à 24 V CC à base
Format du module	Standard
Hauteur	125 mm
Profondeur	47,5 mm
Largeur	141,5 mm
Poids du produit	0,215 kg

Environnement


Certifications du produit	UL[RETURN]CSA
Traitement de protection	TC
Tenue aux décharges électrostatiques	4 KV contact se conformer à CEI 801-2 8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80...1000 MHz se conformer à CEI 801-3
Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 5000 m

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Adaptateur standard sur une embase standard

Dimensions



Montage sur mur



[illegible]

* Voie 1, connectée à la tension de sortie	R	2
* Voie 2, connectée au courant de sortie (mode commun moins)		1 A
* Voie 3, connectée au courant de sortie (mode commun plus)		à action retardée

[illegible]